

**TOHX 06T102 jobbos, W30, Típus: BK6425****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 268872 BK6425 |
| GTIN | 4047109224865 |
| Árucikk kategória | 24T |

Leírás

TOHX 06T102 jobbos BK6425 Minőség: BK6425

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------|
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 120 - 300 m/min |
| Minőség | BK6425 |
| Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c | 120 - 180 m/min |
| Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított |
| Fogásmélység a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Fő felhasználás | P |
| Előtolás f | 0,1 - 0,3 mm/ford, |
| Mellékfelhasználás | M |

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | TOHX 06T102 R |
| Cserék / élek száma | 3 |
| Terméknév attribútum | W30 |
| Homlokszög | 12 fok |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |