


**WOHX 08T302 jobbos, W00, Típus: P25M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268904 P25M
GTIN	4047109072640
Árucikk kategória	24T

**Leírás**

WOHX 08T302 jobbos P25M Minőség: P25M

Forgácstörő: G12

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Minőség	P25M
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácstörő	G12
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 300 m/min
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 180 m/min
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Mellékfelhasználás	M
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	WOHX 08T302 R
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W00
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz