

 **KOMET****TOHX 06T102 balos, W30, Típus: BK6425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268877 BK6425
GTIN	4047109224636
Árucikk kategória	24T

**Leírás**

TOHX 06T102 balos BK6425 Minőség: BK6425

Forgácsoló: G06

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 180 m/min
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	P

Minőség	BK6425
Forgácstörő	G06
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 300 m/min
Mellékfelhasználás	M
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TOHX 06T102 L
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz