

 KOMET**TOHX 06T102 balos, W30, Típus: BK8425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268878 BK8425
GTIN	4047109179653
Árucikk kategória	24T

**Leírás**

TOHX 06T102 balos BK8425 Minőség: BK8425

Forgácstörő: G12

Fogásmélység  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 260 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 160 m/min

**Műszaki leírás**

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	BK8425
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 160 m/min
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Forgácstörő	G12
Szerszámanyag	HM
Mellékfelhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 260 m/min

Előtolás f	0,1 - 0,2 mm/ford,
Fogásmélység a <sub>p</sub>	0,5 - 1,5 mm
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fő felhasználás	P
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TOHX 06T102 L
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz