

**TOHX 090202 balos, W30, Típus: BK6425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268880 BK6425
GTIN	4047109224902
Árucikk kategória	24T

Leírás

TOHX 090202 balos BK6425 Minőség: BK6425

Forgácstörő: G06

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm

Mellékfelhasználás	M
Forgácstörő	G06
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Minőség	BK6425
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TOHX 090202 L
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz