

**TOHX 06T102 balos, W30, Típus: BK6425****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268878 BK6425
GTIN	4047109224674
Árucikk kategória	24T

Leírás

TOHX 06T102 balos BK6425 Minőség: BK6425

Forgácstörő: G12

Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 180 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 300 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 180 m/min
Mellékfelhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	G12
Sarokrádiusz	0,2 mm

Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	BK6425
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TOHX 06T102 L
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	W30
Homlokszög	12 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz