

Garant**Elektronikai oldalcsípőfogó, normál fejalak, SFW, Teljes hossz: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	726215 125
GTIN	4045197976499
Árucikk kategória	71B

Leírás**Kivitel:**

Precíz megmunkálású, karcsú alakkal. Az élek indukciósan edzettek (62 – 64 HRC). Csillogásmentes matt, homokszórt felület, süllyesztett illeszték és csavar. Kettős, cserélhető rugó az egyszerű használat érdekében. **2K** markolat félvezető anyagból. **ESD védett kivitel.** Precíziós köszörülésű élek.

Alapanyag:

CNC megmunkálású speciális szerszámacél az extrém pontos tűrések érdekében.

Műszaki leírás

Élhossz	11,5 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	0,2 - 1,6 mm
Fejszélesség	12 mm
Teljes hossz	125 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	nagyon kis szögben vágás
Terméknév attribútum	SFW
Termék fajtája	Vágó fogó

