

Garant**Elektronikai oldalcsípőfogó, hegyes, könnyített fej, KW, Teljes hossz: 125mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	726255 125
GTIN	4045197976611
Árucikk kategória	71B

Leírás

Kivitel:

Precíz megmunkálású, karcsú alakkal. Az élek indukciósan edzettek (62 – 64 HRC). Csillogásmentes matt, homokszórt felület, süllyesztett illeszték és csavar. Kettős, cserélhető rugó az egyszerű használat érdekében. **2K** markolat félvezető anyagból. **ESD védett kivitel.** Precíziós köszörülésű élek.

Alapanyag:

CNC megmunkálású speciális szerszámacél az extrém pontos tűrések érdekében.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	0,1 - 1 mm
Élhossz	10 mm
Fejszélesség	10 mm
Teljes hossz	125 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	vágás nélkül
Terméknév attribútum	KW
Termék fajtája	Vágó fogó

