



## Digitális műhelytolómérő „Ultra Light“, Méréstartomány: 2000mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	415542 2000
GTIN	7640125712728
Árucikk kategória	46A

### Leírás

#### Kivitel:

Rendkívül könnyű tolómérő. A mérőszín üreges alumínium profilból készült, nagyon merev a négy edzett és köszörült acélrúd következtében. Nagyon nagy LCD kijelző, számlap méret 20 mm. Rozsdamentes, edzett acél külső csőrök, titán bevonattal. Mérőerő-korlátozás a konstans mérőerő érdekében (7,5 – 11,5 N). Cserélhető hengeres csapok belső mérésekhez. Funkciók: Preset, max- / min-, delta, a felső és alsó tűréshatárok megjelenítése.

#### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

Inkl. 1 elem 081560 sz. CR2032-es méret, 2 csap belső méréshez a csőrnél.

#### Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.

### Műszaki leírás

Csőrhossz	202 mm
Kalibrálás	A1
LCD kijelző számmagassága	20 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Méréstartomány	0 - 2000 mm
Hibahatár	0,12 mm

Leolvásás	0,01 mm
Leolvásás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvásás	mm / col
Súly	2,5 kg
Szabvány	Gyári szabvány
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Interfész	RS232C csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 2000 mm	021000 2000
---	-------------

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
--	---------------