



Digitális műhelytolómérő „Ultra Light“, Méréstartomány: 600mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 415542 600 |
| GTIN | 7640125712414 |
| Árucikk kategória | 46A |

Leírás

Kivitel:

Rendkívül könnyű tolómérő. A mérősin üreges alumínium profilból készült, nagyon merev a négy edzett és köszörült acélrúd következtében. Nagyon nagy LCD kijelző, számlap méret 20 mm. Rozsdamentes, edzett acél külső csőrök, titán bevonattal. Mérőerő-korlátozás a konstans mérőerő érdekében (7,5 – 11,5 N). Cserélhető hengeres csapok belső mérésekhez. Funkciók: Preset, max- / min-, delta, a felső és alsó tűréshatárok megjelenítése.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkl. 1 elem 081560 sz. CR2032-es méret, 2 csap belső méréshez a csőrnél.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Hibahatár | 0,04 mm |
| Kalibrálás | A1 |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| Leolvasás | 0,01 mm |
| Méréstartomány | 0 - 600 mm |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Átkapcsolható leolvasás | mm / col |
| Csőrhossz | 202 mm |
| LCD kijelző számmagassága | 20 mm |
| Leolvasás | 0,0005 coll |
| Súly | 1,5 kg |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2032 |
| IP védettségi osztály | IP 67 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Interfész | RS232C csatlakozó |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Méréstechnika | digitális |
| Termék fajtája | Univerzális tolómérő |

Szolgáltatások

| | |
|---|-------------|
| KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm | 021000 1000 |
| DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 1000 mm | 021010 1000 |

Tartozék

| | |
|--|---------------|
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032 | 081560 CR2032 |
|--|---------------|