

Garant**Kímélő kalapács gumi betétekkel, fekete, Ház Ø / anyag: 30Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752500 30G
GTIN	4045197976581
Árucikk kategória	71D

Leírás**Kivitel:**

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivethető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllal, festett.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540 – 752560 sz. alatt kaphatóak.

Műszaki leírás

Teljes hossz	300 mm
Nyélhossz	260 mm
Fejhossz betétekkel	92 mm
Súly betétek nélkül	228 g
Betét ütőfelület Ø	30 mm
Festék	fekete
Visszaütésmentes	igen
Kombinálható betétek	igen

Termék fajtája

Kalapács

Tartozék

Hikory fa kalapácsnyél Ház Ø 30 mm

752530 30

Gumi betét, lágy Kímélő kalapácshoz 30

752540 30

Műanyag betét, közép kemény Kímélő kalapácshoz 30

752550 30

Nylon betét, kemény Kímélő kalapácshoz 30

752560 30