

Garant**Kímélő kalapács gumi betétekkel, fekete, Ház Ø / anyag: 50Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752500 50G
GTIN	4045197977403
Árucikk kategória	71D

Leírás**Kivitel:**

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivethető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllal, festett.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540 – 752560 sz. alatt kaphatóak.

Műszaki leírás

Teljes hossz	380 mm
Betét ütőfelület Ø	50 mm
Súly betétek nélkül	785 g
Nyélhossz	310 mm
Fejhossz betétekkel	138 mm
Festék	fekete
Visszaütésmentes	igen
Kombinálható betétek	igen

Termék fajtája

Kalapács

Tartozék

Gumi betét, lágy Kímélő kalapácshoz 50

752540 50

Műanyag betét, középkemény Kímélő kalapácshoz 50

752550 50

Hikory fa kalapácsnyél Ház Ø 50 mm

752530 50

Nylon betét, kemény Kímélő kalapácshoz 50

752560 50