

**Garant****Kímélő kalapács gumi betétekkel, fekete, Ház Ø / anyag: 60Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752500 60G
GTIN	4045197977410
Árucikk kategória	71D

**Leírás****Kivitel:**

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivethető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllal, festett.

**Felhasználás:**

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

**Alkatrész:**

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540 – 752560 sz. alatt kaphatóak.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	410 mm
Nyélhossz	335 mm
Súly betétek nélkül	940 g
Fejhossz betétekkel	149 mm
Betét ütőfelület Ø	60 mm
Festék	fekete
Visszaütésmentes	igen
Kombinálható betétek	igen

Termék fajtája

Kalapács

**Tartozék**

Műanyag betét, középkemény Kímélő kalapácshoz 60

752550 60

Nylon betét, kemény Kímélő kalapácshoz 60

752560 60

Gumi betét, lágy Kímélő kalapácshoz 60

752540 60

Hikory fa kalapácsnyél Ház Ø 60 mm

752530 60