

**Garant****Kímélő kalapács gumi betétekkel, fekete, Ház Ø / anyag: 40Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752500 40G
GTIN	4045197976598
Árucikk kategória	71D

**Leírás****Kivitel:**

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivethető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllal, festett.

**Felhasználás:**

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

**Alkatrész:**

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540 – 752560 sz. alatt kaphatóak.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	330 mm
Betét ütőfelület Ø	40 mm
Súly betétek nélkül	418 g
Fejhossz betétekkel	116 mm
Nyélhossz	275 mm
Festék	fekete
Visszaütésmentes	igen
Kombinálható betétek	igen

Termék fajtája

Kalapács

**Tartozék**

Nylon betét, kemény Kímélő kalapácshoz 40

752560 40

Műanyag betét, középkemény Kímélő kalapácshoz 40

752550 40

Gumi betét, lágy Kímélő kalapácshoz 40

752540 40

Hikory fa kalapácsnyél Ház Ø 40 mm

752530 40