

Garant**Kímélő kalapács műanyag betétekkel, piros, Ház Ø / anyag: 40Gmm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	752510 40G
GTIN	4045197977007
Árucikk kategória	71D

Leírás

Kivitel:

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivethető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllal, festett.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540 – 752560 sz. alatt kaphatóak.

Műszaki leírás

Betét ütőfelület Ø	40 mm
Fejhossz betétekkel	116 mm
Súly betétek nélkül	418 g
Nyélhossz	275 mm
Teljes hossz	330 mm
Festék	piros
Visszaütésmentes	igen
Kombinálható betétek	igen

Termék fajtája

Kalapács

Tartozék

Műanyag betét, középkemény Kímélő kalapácshoz 40

752550 40

Hikory fa kalapácsnyél Ház Ø 40 mm

752530 40

Nylon betét, kemény Kímélő kalapácshoz 40

752560 40

Gumi betét, lágy Kímélő kalapácshoz 40

752540 40