

Garant**Kímélő kalapács nylon betétekkel, natúr, Ház Ø / anyag: 50Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752520 50G
GTIN	4045197978059
Árucikk kategória	71D

Leírás**Kivitel:**

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivethető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllel, festett.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540 – 752560 sz. alatt kaphatóak.

Műszaki leírás

Teljes hossz	380 mm
Súly betétek nélkül	785 g
Fejhossz betétekkel	138 mm
Betét ütőfelület Ø	50 mm
Nyélhossz	310 mm
Festék	natúr
Visszaütésmentes	igen
Kombinálható betétek	igen

Termék fajtája

Kalapács

Tartozék

Nylon betét, kemény Kímélő kalapácshoz 50

752560 50

Műanyag betét, közép kemény Kímélő kalapácshoz 50

752550 50

Hikory fa kalapácsnyél Ház Ø 50 mm

752530 50

Gumi betét, lágy Kímélő kalapácshoz 50

752540 50