

**Garant****Kímélő kalapács nylon betétekkel, natúr, Ház Ø / anyag: 30Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752520 30G
GTIN	4045197978035
Árucikk kategória	71D

**Leírás****Kivitel:**

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivethető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllel, festett.

**Felhasználás:**

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

**Alkatrész:**

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540 – 752560 sz. alatt kaphatóak.

**Műszaki leírás**

Fejhossz betétekkel	92 mm
Betét ütőfelület Ø	30 mm
Teljes hossz	300 mm
Nyélhossz	260 mm
Súly betétek nélkül	228 g
Festék	natúr
Visszaütésmentes	igen
Kombinálható betétek	igen

Termék fajtája

Kalapács

**Tartozék**

Gumi betét, lágy Kímélő kalapácshoz 30

752540 30

Nylon betét, kemény Kímélő kalapácshoz 30

752560 30

Hikory fa kalapácsnyél Ház Ø 30 mm

752530 30

Műanyag betét, középkemény Kímélő kalapácshoz 30

752550 30