

Garant**Kímélő kalapács nylon betétekkel, natúr, Ház Ø / anyag: 40Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752520 40G
GTIN	4045197978042
Árucikk kategória	71D

Leírás**Kivitel:**

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivehető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllel, festett.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540 – 752560 sz. alatt kaphatóak.

Műszaki leírás

Fejhossz betétekkel	116 mm
Teljes hossz	330 mm
Súly betétek nélkül	418 g
Nyélhossz	275 mm
Betét ütőfelület Ø	40 mm
Festék	natúr
Visszaütésmentes	igen
Kombinálható betétek	igen

Termék fajtája

Kalapács

Tartozék

Hikory fa kalapácsnyél Ház Ø 40 mm

752530 40

Gumi betét, lágy Kímélő kalapácshoz 40

752540 40

Műanyag betét, középkemény Kímélő kalapácshoz 40

752550 40

Nylon betét, kemény Kímélő kalapácshoz 40

752560 40