

Garant**Kímélő kalapács nylon betétekkel, natúr, Ház Ø / anyag: 80Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752520 80G
GTIN	4045197978073
Árucikk kategória	71D

Leírás**Kivitel:**

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivethető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllel, festett.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztralokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540 – 752560 sz. alatt kaphatóak.

Műszaki leírás

Betét ütőfelület Ø	80 mm
Nyélhossz	400 mm
Súly betétek nélkül	1895 g
Fejhossz betétekkel	175 mm
Teljes hossz	500 mm
Festék	natúr
Visszaütésmentes	igen
Kombinálható betétek	igen

Termék fajtája

Kalapács

Tartozék

Nylon betét, kemény Kímélő kalapácshoz 80

752560 80

Gumi betét, lágy Kímélő kalapácshoz 80

752540 80

Hikory fa kalapácsnyél Ház Ø 80 mm

752530 80