

Garant**Kímélő kalapács nylon betétekkel, natúr, Ház Ø / anyag: 60Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752520 60G
GTIN	4045197978066
Árucikk kategória	71D

Leírás**Kivitel:**

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivethető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllel, festett.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540 – 752560 sz. alatt kaphatóak.

Műszaki leírás

Betét ütőfelület Ø	60 mm
Teljes hossz	410 mm
Nyélhossz	335 mm
Fejhossz betétekkel	149 mm
Súly betétek nélkül	940 g
Festék	natúr
Visszaütésmentes	igen
Kombinálható betétek	igen

Termék fajtája

Kalapács

Tartozék

Hikory fa kalapácsnyél Ház Ø 60 mm

752530 60

Nylon betét, kemény Kímélő kalapácshoz 60

752560 60

Műanyag betét, közép kemény Kímélő kalapácshoz 60

752550 60

Gumi betét, lágy Kímélő kalapácshoz 60

752540 60