

**Garant****Kímélő kalapács műanyag betétekkel, piros, Ház Ø / anyag: 50Gmm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	752510 50G
GTIN	4045197977014
Árucikk kategória	71D

## Leírás

**Kivitel:**

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivehető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllal, festett.

**Felhasználás:**

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

**Alkatrészek:**

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540 – 752560 sz. alatt kaphatóak.

## Műszaki leírás

Nyélhossz	310 mm
Teljes hossz	380 mm
Fejhossz betétekkel	138 mm
Súly betétek nélkül	785 g
Betét ütőfelület Ø	50 mm
Festék	piros
Visszaütésmentes	igen
Kombinálható betétek	igen

Termék fajtája

Kalapács

**Tartozék**

Hikory fa kalapácsnyél Ház Ø 50 mm

752530 50

Nylon betét, kemény Kímélő kalapácshoz 50

752560 50

Gumi betét, lágy Kímélő kalapácshoz 50

752540 50

Műanyag betét, középkemény Kímélő kalapácshoz 50

752550 50