

Garant**Kímélő kalapács műanyag betétekkel, piros, Ház Ø / anyag: 30Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	752510 30G
GTIN	4045197976390
Árucikk kategória	71D

Leírás**Kivitel:**

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivethető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllal, festett.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrész:

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540 – 752560 sz. alatt kaphatóak.

Műszaki leírás

Nyélhossz	260 mm
Teljes hossz	300 mm
Súly betétek nélkül	228 g
Fejhossz betétekkel	92 mm
Betét ütőfelület Ø	30 mm
Festék	piros
Visszaütésmentes	igen
Kombinálható betétek	igen

Termék fajtája

Kalapács

Tartozék

Gumi betét, lágy Kímélő kalapácshoz 30

752540 30

Nylon betét, kemény Kímélő kalapácshoz 30

752560 30

Műanyag betét, közép kemény Kímélő kalapácshoz 30

752550 30

Hikory fa kalapácsnyél Ház Ø 30 mm

752530 30