

Garant**Kímélő kalapács műanyag betétekkel, piros, Ház Ø / anyag: 60Gmm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	752510 60G
GTIN	4045197977021
Árucikk kategória	71D

Leírás

Kivitel:

Kímélő kalapács visszaütés csillapítással kivehető funkciós betétekkel normál kímélő kalapácsként való felhasználáshoz. Stabil, két részes finom öntvény ház kiváló minőségű nemesíthető acélból. A betétek kombinálhatóak és cserélhetőek. Amerikai Hickory fa nyéllal, festett.

Felhasználás:

Munkadarabok beigazításához vagy gépasztalokra történő pontos felhelyezéséhez ill. szerelési munkáknál kíméletes ütésekhez.

Alkatrészek:

Tartalék nyél a 752530 sz. alatt és tartalék betétek a 752540 – 752560 sz. alatt kaphatóak.

Műszaki leírás

Betét ütőfelület Ø	60 mm
Súly betétek nélkül	940 g
Fejhossz betétekkel	149 mm
Teljes hossz	410 mm
Nyélhossz	335 mm
Festék	piros
Visszaütésmentes	igen
Kombinálható betétek	igen

Termék fajtája

Kalapács

Tartozék

Gumi betét, lágy Kímélő kalapácshoz 60

752540 60

Nylon betét, kemény Kímélő kalapácshoz 60

752560 60

Műanyag betét, közép kemény Kímélő kalapácshoz 60

752550 60

Hikory fa kalapácsnyél Ház Ø 60 mm

752530 60