



## Akkumulátoros ütvefúró-csavarozó, Típus: GSB1821



### Rendelési adatok

Rendelés száma	070105 GSB1821
GTIN	3165140979436
Árucikk kategória	03B

### Leírás

#### Kivitel:

**Bosch akkus ütvefúró csavarozó** a legkeményebb csavarozási, fúrási, és ütvefúrási felhasználásokhoz.

- **Az Electronic Cell Protection (ECP) védi az akkumulátort túlhevülés és mélykisütés ellen.**
- **Az Electronic Motor Protection (EMP) védi a motort a túlterheléssel szemben.**
- **Mechanikus, többfokozatú nyomaték lekapcsolás.**
- **Praktikus övcsipesz (070104 nem).**
- **Integrált LED-es lámpa, akku töltöttségi szint kijelző.**
- **Gyorsbefogó fúrótokmány.**

Robusztus akkus csavarozó nagy teljesítményű motorral. Motorfékkel.

#### Előny:

Electronic Motor Protection.

#### Tartalom:

2x 18V / 3,0 Ah Li-Ion akku, töltőkészülék és L-BOXX.

#### Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073851 és 073866 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Maximális vibráció EN szerint ütvefúró funkció nélkül	2,5 m/s <sup>2</sup>
Akkumulátor-feszültség	18 V
Maximális csigafúró Ø acélban	10 mm
Maximális fordulatszám 2. fokozat	1800 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	GSB 18V-21
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Maximális nyomaték kemény	55 Nm
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Súly	1,5 kg
Maximális nyomaték lágy	21 Nm
Jellemző felhasználás	Medium
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány	1,5 - 13 mm
Maximális csigafúró Ø fában	35 mm
Akkumulátor kapacitás	2 Ah
Maximális fordulatszám 1. fokozat	0 - 480 min <sup>-1</sup>
Motor felépítése	4 pólusú DC motor
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Energiaellátás	Akkus
Alkalmas anyagok	Kőzet
Alkalmas anyagok	Acél
Alkalmas anyagok	Beton
Alkalmas anyagok	Falazat
Termék fajtája	Ütvefúró csavarozó

## Tartozék

Li-Ion akku Akkumulátor típus, akkumulátor feszültség B18 V

073851 B18

Akkumulátortöltő készülék Típus 1880CV	073866 1880CV
Wireless Charging induló készlet Típus GAL1830W	073862 GAL1830W