

**Garant****Orrfűrészlap készlet, Megnevezés: 1155CHM****Rendelési adatok**

Rendelés száma	588600 1155CHM
GTIN	4045197977342
Árucikk kategória	51S

**Leírás****Kivitel:**

Orrfűrészlapok **fémhez. Keményfémbetűtes fogak**, maximális terhelhetőség és ezzel egyidejűleg rugalmas tartólap.

**Figyelem:**

Csökkentse a löketszámot, ingatás nélkül dolgozzon, használjon hűtőfolyadékot.

**Műszaki leírás**

Megnevezés	1155CHM
Lap hossza	225 mm
Lapok száma	1
Fogosztás	3 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Fűrészlap anyaga	HM
Vágástípus	Egyenes vágás, gyors (durva)
Vágástípus	Szögpontos vágás
Lemezvastagság (perforált lemez)	4-12 mm
Fémprofil (nyitott)	< 175 mm
Meghajtó gép	Orrfűrész
Termék fajtája	Orrfűrész lap

