

**Köszörűgép korong D×T×H (mm), 150×20×32, Típus: NK36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	596200 NK36
GTIN	9003171475746
Árucikk kategória	53Y

**Leírás****Kivitel:**

**Kiváló minőségű, hosszú élettartamú köszörűgép korong** kerámia kötéssel. Nagy kör- és síkfutási pontosság, maximális munkavégzési sebesség 40 m/s. **Univerzálisan használható** kétkorongos köszörűgépeken sorjázáshoz, szerszámok élezéséhez és utánköszörüléséhez.

**Felhasználás:**

Szerkezeti acélokhoz és enyhén ötvözött acélokhoz, valamint szürkeöntvényhez.

**Specifikáció:**

**Normálkorund** szürkés-kék, M keménységi fok.

**Tartalom:**

Inkluzív szűkítő gyűrűk a megadott furatokhoz.

**Figyelem:**

Kompakt vliés csiszolókorongokat lásd a 568725 sz.-tól.

**Műszaki leírás**

Csiszolóanyag	Korund csiszolászemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A

Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Finomsági fok	durva
Szemcsézet	36
Specifikáció	Normálkorund, szürkéskék, M keménységi fok
Csiszolási eljárás	Állványos köszörű
Szűkítő gyűrű belső Ø	25 mm
Szűkítő gyűrű belső Ø	20 mm
Szűkítő gyűrű belső Ø	16 mm
Alak	1
Tárcsa Ø D	150 mm
Tárcsaszélesség T	20 mm
Terméknév attribútum	150×20×32
Furat Ø H	32 mm
Termék fajtája	Köszörűkorong