



## Kétkaros lehúzó gyorsállítással, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	880400 1
GTIN	4021176644771
Árucikk kategória	83U

### Leírás

#### Kivitel:

Kézi forgatógombbal a lehúzókarral **gyors és szerszámmentes oldásához és állításához.**

#### Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, fogaskerekek stb. lehúzásához. **Külső- és belső lehúzóként is használható.**

Külső befogási tartomány: 30 - 90 mm

Belső befogási tartomány: 70 - 140 mm

Befogási mélység max.: 100 mm

Teljesítmény: 4,5 t

### Műszaki leírás

Belső befogási tartomány	70 - 140 mm
Befogási mélység max.	100 mm
Teljesítmény	4,5 t
Külső befogási tartomány	30 - 90 mm

Maximális nyomaték	80 Nm
Külső hatszög	17 mm
Akasztók száma	2
Súly	1,27 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó