


**Precíziós síkköszörű korong D×T×H (mm), 400×50×127, Típus: A60****Rendelési adatok**

Rendelés száma	591735 A60
GTIN	9003176643973
Árucikk kategória	53Y

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű síkköszörű korongok nagyon porózus kötésrendszerrel a kisebb termikus terhelés és minimális lehúzógyémánt kopás érdekében.

- **Univerzálisan használható lengőkaros köszörüléshez, lényegesen kevesebb tárcsacserével a napi használat során.**
- **Minden kereskedelmi forgalomban kapható köszörűgépen használható a forma-, szerszám- és gépgyártásban pl. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.**
- **Emulziós hűtés szükséges, hosszú forgácsú anyagok esetén feltétlenül ügyeljen a jó hűtőkenésre.**

Nagy teljesítményű termékvonallal szinterkorunddal a **hosszabb élettartam, könnyebb vágás** és hűvösebb csiszolás érdekében. Különösen jól használható 60 HRC keménységű erősen ötvözött acélokhoz, edzett acélokhoz, INOX-hoz és HSS-hez. A rákövetkező minőség fokozatot a szuperabrazív VIB-STAR CBN köszörűkorongok jelentik.

Specifikáció:

SD83A60II7PVK8F

Figyelem:

Palástköszörüléshez is alkalmas.

Profil síkköszörű korongok külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Specifikáció	454A60J10V3
Csiszolási eljárás	Síkköszörülés
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Specifikáció	SD83A60II7PVK8F
Alak	1
Tárcsa Ø D	400 mm
Tárcsaszélesség T	50 mm
Terméknév attribútum	400×50×127
Furat Ø H	127 mm
Termék fajtája	Síkköszörű korong

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		