

**Honeywell****Kesztyű pár Polytril™, Kesztyűméret: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	094370 7
GTIN	3603835500034
Árucikk kategória	09A

**Leírás****Kivitel:**

Polytril™. Kesztyű nitril bevonattal kisméretű alkatrészekkel végzett munkához zsíros, nedves és piszkos környezetben .

**Szabvány:**

EN 388; EN ISO 21420

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Nedves fogás	jó
Hővédelem	nem alkalmas
Tapintási érzet	jó
Illeszkedés	nagyon jó
Olajos fogás	nagyon jó
Szellőzés	jó

Bevonat anyaga	Nitril
Kesztyűméret	7
DMF mentes	nem
Gyártó jelölése	Polytril
Sorozat	Polytril™
Kesztyű típus	Univerzális kesztyűk
Védelmi kategória	II. kategória
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Tartalom	10
Kesztyű tulajdonságai	Allergiás bőrbarát
Kesztyű tulajdonságai	DMF mentes
EN 388	4121X
Hordozóanyag	Poliamid
Bevonat	Nitril
Bevonat változat	Tenyérfelület
Felhasználási tartomány	Univerzális
Hossz	220 - 260 mm
Festék	fehér / szürke
Súly	36-50 g
Kötéstechnológia	13G
Felhasználás	többször használatos
Vágásvédelmi kategória	1
Termék fajtája	Univerzális kesztyűk