



Kétkaros lehúzó, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	880930 4
GTIN	4021176956317
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**), erős kereszttartó és erős orsó. A kívánt befogási tartomány a lehúzókarok egyszerű eltolásával állítható be.

Felhasználás:

A kívánt befogási tartományra gyorsan beállítható lehúzó fogaskerekekhez, csapágyakhoz, tárcsákhoz stb.

Külső befogási tartomány: 350 mm

Belső befogási tartomány: 195 - 365 mm

Befogási mélység max.: 250 mm

Teljesítmény: 7 t

Műszaki leírás

Teljesítmény	7 t
Befogási mélység max.	250 mm
Belső befogási tartomány	195 - 365 mm
Külső befogási tartomány	350 mm

Külső hatszög	22 mm
Akasztók száma	2
Súly	6,21 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó