



Kétkaros lehúzó gyorsállítással, Típus: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	880400 10
GTIN	4021176644856
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Kézi forgatógombbal a lehúzókarral **gyors és szerszámmentes oldásához és állításához.**

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, fogaskerekek stb. lehúzásához. **Külső- és belső lehúzóként is használható.**

Külső befogási tartomány: 30 - 120 mm

Belső befogási tartomány: 70 - 180 mm

Befogási mélység max.: 100 mm

Teljesítmény: 4,5 t

Műszaki leírás

Teljesítmény	4,5 t
Belső befogási tartomány	70 - 180 mm
Befogási mélység max.	100 mm
Külső befogási tartomány	30 - 120 mm

Maximális nyomaték	80 Nm
Külső hatszög	17 mm
Akasztók száma	2
Súly	1,44 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó