



Önközpontosító kétkaros lehúzó, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	881000 4
GTIN	4021176016363
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Rendkívül kézre álló kialakítás **csuklós befogási tartomány állítással**. Az orsónyomás felépülésekor a lehúzókarok egyre növekvő erővel fogják be a lehúzendó alkatrészt. Lehúzókarok minőségi szerszámacélból.

Külső befogási tartomány: 23 - 250 mm

Befogási mélység max.: 200 mm

Teljesítmény: 7 t

Műszaki leírás

Külső befogási tartomány	23 - 250 mm
Teljesítmény	7 t
Befogási mélység max.	200 mm
Maximális nyomaték	190 Nm
Akaszttók száma	2
Külső hatszög	24 mm

Súly	3,28 kg
Önközpontosító	igen
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó