



Kétkaros lehúzó gyorsállítással, keskeny lehúzókarok, Típus: 30



Rendelési adatok

Rendelés száma	880450 30
GTIN	4021176756719
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Rendkívül karcsú lehúzókarokkal.

Felhasználás:

Kiválóan alkalmas szűk és nehezen hozzáférhető építési helyekhez.

Műszaki leírás

Külső befogási tartomány	65 - 350 mm
Befogási mélység max.	200 mm
Belső befogási tartomány	180 - 440 mm
Teljesítmény	9 t
Maximális nyomaték	250 Nm
Külső hatszög	27 mm
Akasztók száma	2
Súly	7,37 kg

Termék fajtája

Kétkaros lehúzó