



## Szétválasztó- és lehúzó szerkezet, kétkarú, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	881500 1
GTIN	4021176030383
Árucikk kategória	83U

### Leírás

#### Kivitel:

Az egyik oldal leválasztókörmökkel a fixen ülő alkatrészek leválasztásához, a másik oldal normál lehúzó körmökkel. A leválasztáshoz a feszítő becsavarásával a szétválasztó köröm a csapágy és a csapágyfészek közé préselhető, majd ezután az orsó forgatásával a csapágy teljesen lehúzható.

#### Felhasználás:

Nehezen hozzáférhető csapágygyűrűk, kis fogaskerekek, stb. lehúzásához. Számos olyan munkához használható, ahol a normál lehúzó a helyhiány miatt nem használható.

Befogási tartomány: 95 mm

Befogási mélység max.: 170 mm

### Műszaki leírás

Befogási tartomány	95 mm
Befogási mélység max.	170 mm
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó

