



Kétkaros lehúzó, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	880930 1
GTIN	4021176923777
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Megfordítható lehúzókarokkal (**külső- és belső lehúzási munkákhoz**), erős kereszttartó és erős orsó. A kívánt befogási tartomány a lehúzókarok egyszerű eltolásával állítható be.

Felhasználás:

A kívánt befogási tartományra gyorsan beállítható lehúzó fogaskerekekhez, csapágyakhoz, tárcsákhoz stb.

Külső befogási tartomány: 100 - 100 mm

Belső befogási tartomány: 55 - 105 mm

Befogási mélység max.: 100 mm

Teljesítmény: 4 t

Műszaki leírás

Belső befogási tartomány	55 - 105 mm
Külső befogási tartomány	100 - 100 mm
Befogási mélység max.	100 mm
Teljesítmény	4 t

Külső hatszög	17 mm
Akasztók száma	2
Súly	1,18 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó