



Kétkaros lehúzó gyorsállítással, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	880400 2
GTIN	4021176644931
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Kézi forgatógombbal a lehúzókarral **gyors és szerszámmentes oldásához és állításához.**

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, fogaskerekek stb. lehúzásához. **Külső- és belső lehúzóként is használható.**

Külső befogási tartomány: 40 - 160 mm

Belső befogási tartomány: 100 - 220 mm

Befogási mélység max.: 150 mm

Teljesítmény: 6 t

Műszaki leírás

Teljesítmény	6 t
Belső befogási tartomány	100 - 220 mm
Külső befogási tartomány	40 - 160 mm
Befogási mélység max.	150 mm

Akasztók száma	2
Külső hatszög	22 mm
Maximális nyomaték	150 Nm
Súly	3,045 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó