



Oldalcsípőfogó, krómozott, Teljes hossz: 180mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	725265 180
GTIN	3662424076558
Árucikk kategória	73R

Leírás

Kivitel:

Fogó krómozott vastagfalú markolattal. **Kifáradásmentes műanyag nyitórugó.** indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,2 mm
Teljes hossz	180 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Vastagfalú markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem

bekapcsolható nyitórugóval	nem
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó