



Hidraulikus nyomófej, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	881800 1
GTIN	4021176005053
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Acél test hidraulika szerkezettel és automatikus visszahúzással. Egyszerű használat: a nyomófejet a lehúzóorsó és a tengely közé kell behelyezni. Szorítsa be a nyomófejet a lehúzóorsóval és húzza meg a csavart (a hidraulika működésbe lép). Amennyiben a löket nem elegendő, úgy – az orsó kioldása után – a folyamat megismételhető.

Felhasználás:

A nyomóteljesítmény növeléséhez minden fajta lehúzóberendezéshez 3-as mérettől. Ezzel a rendkívül fixen ülő alkatrészek is könnyen lehúzhatók.

Méret: 62 mm

Emelőhenger Ø: 14 mm

Test Ø: 37 mm

Löket: 10 mm

Maximális megengedett forgatónyomaték: 35 Nm

Maximális megengedett lehúzóerő: 100 kN

Műszaki leírás

Méret	62 mm
Maximális megengedett lehúzóerő	100 kN
Maximális megengedett forgatónyomaték	35 Nm

Emelőhenger Ø	14 mm
Test Ø	37 mm
Löket	10 mm