



Elektronikai oldalcsípőfogó, tükörfényűre polírozott, kerek fej, FW, Teljes hossz: 115mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	726429 115
GTIN	4003773018568
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm alkatrészek. Stabil, áttűzött és játéktmentes csukló. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.

Műanyaggal bevont markolat.

Felhasználás:

Finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Golyóscsapágy acél, indukciósan edzett élek.

Műszaki leírás

Fejszélesség	11 mm
Élhossz	14 mm
Vágásteljesítmény: Középkemény huzal max. Ø	0,3 - 1,2 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	0,3 - 0,6 mm
Teljes hossz	15 mm
Vágásteljesítmény: Vörösréz huzal max. Ø	0,3 - 1,6 mm

Vágóél	kis szögben vágás
Alapanyag	Golyóscsapágy acél
Fejalak	kerek
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyél	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Felület	tükörfényűre polírozott
Terméknév attribútum	FW
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó