



Háromkaros lehúzó előre beállítható befogási mérettel, Típus: 1



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 880950 1 |
| GTIN | 4021176006616 |
| Árucikk kategória | 83U |

Leírás

Kivitel:

Erős lehúzó nagy feszítőerővel és kiváló feszítő hatással. A beállítókulcs segítségével a szimmetrikusan szorító karok könnyen a kívánt befogási méretre állíthatók be. A lehúzandó alkatrészt a lehúzó **fixen** körülzárja, a körmök **leugrása vagy kimozdulása nem lehetséges**. Csak külső lehúzáshoz.

Felhasználás:

Különösen megszorult golyóscsapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák és hasonló alkatrészek lehúzásához.

Külső befogási tartomány: 20 - 100 mm

Befogási mélység max.: 100 mm

Teljesítmény: 8 t

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------|-------------|
| Teljesítmény | 8 t |
| Külső befogási tartomány | 20 - 100 mm |
| Befogási mélység max. | 100 mm |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Külső hatszög | 17 mm |
| Maximális nyomaték | 180 Nm |
| Akasztók száma | 3 |
| Súly | 1,24 kg |
| Termék fajtája | Háromkaros lehúzó |