



## Elektronikai oldalcsípőfogó, tükörfényűre polírozott, kerek fej huzaltartóval, FW, Teljes hossz: 115mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 726433 115    |
| GTIN              | 4003773043768 |
| Árucikk kategória | 73F           |

### Leírás

**Kivitel:**

Tükörfényűre polírozott, ezáltal nem okoznak zavart az áramkörben a lepattogzó króm alkatrészek. Stabil, áttűzött és játégmentes csukló. Alacsony súrlódású kettős rugó a lágy és egyenletes nyitás érdekében.

Markolatok többkomponenses bevonattal.

**Felhasználás:**

Finom vágási munkákhoz, pl. az elektronika és finommechanika területén.

**Szabvány:**

DIN ISO 9654

**Alapanyag:**

Golyóscsapágy acél, indukciósan edzett élek.

### Műszaki leírás

|   |              |
|---|--------------|
| Fejszélesség                                  | 11 mm        |
| Vágásteljesítmény: Vörösrézvezeték max. Ø     | 0,3 - 1,6 mm |
| Vágásteljesítmény: Kemény vezeték max. Ø      | 0,3 - 0,6 mm |
| Teljes hossz                                  | 15 mm        |
| Élhossz                                       | 14 mm        |
| Vágásteljesítmény: Középkemény vezeték max. Ø | 0,3 - 1,2 mm |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Vágóél               | kis szögben vágás                     |
| Alapanyag            | Golyóscsapágy acél                    |
| Fejalak              | kerek                                 |
| Szabvány             | DIN ISO 9654                          |
| Nyél                 | Többkomponensű markolat               |
| Gyártási eljárás     | Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC). |
| Felület              | tükörfényűre polírozott               |
| Terméknév attribútum | FW                                    |
| nyitórugóval         | igen                                  |
| Termék fajtája       | Vágó fogó                             |