



Kétkaros lehúzó gyorsállítással, Típus: 20



Rendelési adatok

Rendelés száma	880400 20
GTIN	4021176645013
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Kézi forgatógombbal a lehúzókarral **gyors és szerszámmentes oldásához és állításához.**

Felhasználás:

Univerzálisan használható csapágyak, fogaskerekek stb. lehúzásához. **Külső- és belső lehúzóként is használható.**

Külső befogási tartomány: 40 - 200 mm

Belső befogási tartomány: 100 - 260 mm

Befogási mélység max.: 150 mm

Teljesítmény: 6 t

Műszaki leírás

Belső befogási tartomány	100 - 260 mm
Külső befogási tartomány	40 - 200 mm
Teljesítmény	6 t
Befogási mélység max.	150 mm

Akasztók száma	2
Külső hatszög	22 mm
Maximális nyomaték	150 Nm
Súly	3,315 kg
Termék fajtája	Kétkaros lehúzó