



Önközpontosító háromkaros lehúzó, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	881010 1
GTIN	4021176016448
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Rendkívül kézre álló kialakítás **csuklós befogási tartomány állítással**. Az orsónyomás felépülésekor a lehúzókarok egyre növekvő erővel fogják be a lehúzendó alkatrészt. Lehúzókarok minőségi szerszámacélból.

Külső befogási tartomány: 12 - 100 mm

Befogási mélység max.: 100 mm

Teljesítmény: 4 t

Műszaki leírás

Befogási mélység max.	100 mm
Külső befogási tartomány	12 - 100 mm
Teljesítmény	4 t
Külső hatszög	13 mm
Maximális nyomaték	50 Nm
Akasztók száma	3

Súly	0,665 kg
Önközpontosító	igen
Termék fajtája	Háromkaros lehúzó