



Hidraulikus nyomófej, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	881800 2
GTIN	4021176005138
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Acél test hidraulika szerkezettel és automatikus visszahúzással. Egyszerű használat: a nyomófejet a lehúzóorsó és a tengely közé kell behelyezni. Szorítsa be a nyomófejet a lehúzóorsóval és húzza meg a csavart (a hidraulika működésbe lép). Amennyiben a löket nem elegendő, úgy – az orsó kioldása után – a folyamat megismételhető.

Felhasználás:

A nyomóteljesítmény növeléséhez minden fajta lehúzóberendezéshez 3-as mérettől. Ezzel a rendkívül fixen ülő alkatrészek is könnyen lehúzhatók.

Méret: 90 mm

Emelőhenger Ø: 23 mm

Test Ø: 50 mm

Löket: 15 mm

Maximális megengedett forgatónyomaték: 50 Nm

Maximális megengedett lehúzóerő: 150 kN

Műszaki leírás

Maximális megengedett lehúzóerő	150 kN
Méret	90 mm
Löket	15 mm

Maximális megengedett forgatónyomaték	50 Nm
Emelőhenger Ø	23 mm
Test Ø	50 mm