

3M**Tépőzár- és hurkos szalag, Típus: SJ352****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083691 SJ352
GTIN	4054596306424
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A 3M™ oldható rögzítő rendszerek az olyan hagyományos illesztési rendszerek alternatívái, mint a csavarozás, szegecselés, szegelés vagy kapcsolás.

Tépőzár- és hurkos szalag. A tépőzárás és hurkos szalag összenyomásával egy stabil, terhelhető kötés jön létre.

Műszaki leírás

Festék	fekete
Hossz	1,25 m
Gyártó jelölése	SJ352B
Vastagság	3,6 mm
Szélesség	25 mm
Felhasználási tartomány	Beltér
Visszazárhatóság száma	5000

Ragasztó massa	Szintéziskaucsuk
Hőálló max.	50 - 90 °C
Ragasztószalag fajtája	Tépőzáras kötegelő
Tárolási hőmérséklet	20 °C
Tárolási levegő páratartalom	50 %
Eltarthatóság	12 hónap
Termék fajtája	Ragasztószalag