



Önközpontosító háromkaros lehúzó, Típus: 2



Rendelési adatok

Rendelés száma	881010 2
GTIN	4021176016516
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Rendkívül kézre álló kialakítás **csuklós befogási tartomány állítással**. Az orsónyomás felépülésekor a lehúzókarok egyre növekvő erővel fogják be a lehúzendó alkatrészt. Lehúzókarok minőségi szerszámacélból.

Külső befogási tartomány: 18 - 120 mm

Befogási mélység max.: 120 mm

Teljesítmény: 6 t

Műszaki leírás

Teljesítmény	6 t
Külső befogási tartomány	18 - 120 mm
Befogási mélység max.	120 mm
Akaszterek száma	3
Maximális nyomaték	120 Nm
Külső hatszög	17 mm

Súly	1,124 kg
Önközpontosító	igen
Termék fajtája	Háromkaros lehúzó