



Hidraulikus nyomófej, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	881800 3
GTIN	4021176924408
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Acél test hidraulika szerkezettel és automatikus visszahúzással. Egyszerű használat: a nyomófejet a lehúzóorsó és a tengely közé kell behelyezni. Szorítsa be a nyomófejet a lehúzóorsóval és húzza meg a csavart (a hidraulika működésbe lép). Amennyiben a löket nem elegendő, úgy – az orsó kioldása után – a folyamat megismételhető.

Felhasználás:

A nyomóteljesítmény növeléséhez minden fajta lehúzóberendezéshez 3-as mérettől. Ezzel a rendkívül fixen ülő alkatrészek is könnyen lehúzhatók.

Méret: 113 mm

Emelőhenger Ø: 39,5 mm

Test Ø: 80 mm

Löket: 7 mm

Maximális megengedett forgatónyomaték: 40 Nm

Maximális megengedett lehúzóerő: 300 kN

Műszaki leírás

Maximális megengedett lehúzóerő	300 kN
Löket	7 mm
Méret	113 mm

Maximális megengedett forgatónyomaték	40 Nm
Test Ø	80 mm
Emelőhenger Ø	39,5 mm