


**Finomcsiszoló henger (SiC), Ø 100×100 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568485 80
GTIN	4027497052226
Árucikk kategória	53L

Leírás**Kivitel:**

Rugalmas poliuretán csiszolóhenger (PU) SiC csiszolószemcsével borítva. Méret Ø 100×100 mm, furat Ø 19 mm kettős ékhoronnyal.

Felhasználás:

Karcolások kicsiszolásához, hegesztési varratok utólagos megmunkálásához. **Csillogó hosszanti csiszolást** hoz létre. Nagyon hosszú élettartamú, élstabil. pH semleges hűtőanyaggal nedves csiszoláshoz is alkalmas.

Műszaki leírás

Szemcsézet	80
Kötés keménységének leírása	közepes
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Henger Ø	100 mm
Henger szélessége	100 mm
Terméknév attribútum	Ø 100×100 mm
Ajánlott fordulatszám	900 - 1200 min ⁻¹
Termék fajtája	Csiszolóhenger

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
Keményfém (HM)	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Száraz	alkalmas		