



Belső/külső lehúzó, Típus: 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	880850 1
GTIN	3148519884579
Árucikk kategória	83H

Leírás

Kivitel:

Két lehúzókar készlettel a **belső- és külső lehúzáshoz**, melynél választhatóan 2 vagy 3 lehúzókar alkalmazása lehetséges.

- **Biztonságos:** A lehúzókarok teljes reteszélése recés csavarok segítségével.
- **Praktikus:** A lehúzókarok felhelyezhetők vagy eltávolíthatók és könnyen áthelyezhetők.
- **Automatikus:** Önszorító és önközpontosító.
- **Kiesztergáló fej:** Erőhatárolóval, a biztonsági csap túlterhelés esetén eltörik.

Tartalom:

Alaptest orsóval és 3-3 belső- és külső lehúzókarral.

Külső befogási tartomány: 7 - 140 mm

Belső befogási tartomány: 23 - 130 mm

Befogási mélység max.: 140 mm

Műszaki leírás

Külső befogási tartomány	7 - 140 mm
Belső befogási tartomány	23 - 130 mm
Befogási mélység max.	140 mm

Termék fajtája

Lehúzó szerszám