



Háromkaros lehúzó előre beállítható befogási mérettel, Típus: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	880950 3
GTIN	4021176006876
Árucikk kategória	83U

Leírás

Kivitel:

Erős lehúzó nagy feszítőerővel és kiváló feszítő hatással. A beállítókulcs segítségével a szimmetrikusan szorító karok könnyen a kívánt befogási méretre állíthatók be. A lehúzandó alkatrészt a lehúzó **fixen** körülzárja, a körmök **leugrása vagy kimozdulása nem lehetséges**. Csak külső lehúzáshoz.

Felhasználás:

Különösen megszorult golyóscsapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák és hasonló alkatrészek lehúzásához.

Külső befogási tartomány: 50 - 200 mm

Befogási mélység max.: 165 mm

Teljesítmény: 10 t

Műszaki leírás

Befogási mélység max.	165 mm
Külső befogási tartomány	50 - 200 mm
Teljesítmény	10 t

Akasztók száma	3
Maximális nyomaték	250 Nm
Külső hatszög	24 mm
Súly	3,5 kg
Termék fajtája	Háromkaros lehúzó